

## Z-001

### 产品特点

符合工学的设计和紧凑的机身适用于所有实验台  
 允许自动或手动处理控制  
 温度，真空和定时器可以在自动模式下控制  
 快速集成的热气除霜功能，可快速进行下一轮循环周转  
 正常温度和真空状态下 LED 指示灯  
 在干燥室中所有架子上温度分布均匀  
 由不锈钢制成  
 背光 LCD 显示屏显示温度和真空度  
 CE 认证和唯一序列号用于跟踪

### 产品用途

用途广泛，从制药，生物，食品工业到石油化学和半导体工业

### 控制器

旋钮控制器



型号	Z-001
腔体和最大冷凝器容量	腔体：8L, 最大冷凝器容量：10L
凝冰率	3L/天
最高温度	冷阱：-90°C, 冷凝器：-40°C
设定温度范围	-60°C 到 -90°C
压力范围	10 - 0.01torr
压缩机和除霜类型	压缩机：1/2HP, 除霜类型：手动
尺寸 (宽 x 深 x 高) / 重量	400x530x415mm 冷凝器：Ø300x150mm, 55kg
包装尺寸和毛重	560x760x675mm, 60kg
电源	230V, 50/60Hz
订单号	EY0049



台车，2层，用于 Z-001 和泵



冷冻系统  
快速冷冻和解冻功能



调节器  
旋钮控制器  
LCD 显示温度和真空



提供各种附件，如歧管，干燥室或架子



真空泵推荐：CMVC 800 (可选不同规格)

型号	CMVC 800
电压	230V/50Hz
最大真空度	-670mmHg
泵排量	84L/min
电机额定转速	1,450rpm
马力	1/3HP
噪声级	68dB
端口螺纹	3/8 英寸 (10mm)
订单号	EY0869

描述	货号	订单号
T型歧管，12个端口，3/4"真空手柄阀，含10x硅胶塞	FD-008	EY0297



描述	货号	订单号
干燥室，丙烯酸，8端口，3/4"真空手柄阀，包括10x硅胶塞	FD-009	EY0297



描述	货号	订单号
搁板，3层，不锈钢，用于干燥室	FD-010	EY0299



描述	货号	订单号
真空手柄阀，3/4"，氟丁橡胶和PP	FD-011	EY0300



描述	货号	订单号
玻璃管适配器，3/4"，Ø19/1.8t x L80mm	FD-012	EY0301



描述	货号	订单号
玻璃管适配器弯曲型，3/4"，Ø19/1.8t x L80mm	FD-013	EY0302

描述	货号	订单号
PP管适配器弯曲型，3/4"，Ø19/1.8t x L80mm	FD-014	EY0303

描述	货号	订单号
烧瓶顶部，硅胶，3/4"，用于40/80ml烧瓶	FD-015	EY0304



描述	货号	订单号
烧瓶顶部，硅胶，3/4"，用于200/300ml烧瓶	FD-016	EY0305

描述	货号	订单号
烧瓶顶部，硅胶，3/4"，用于500/700/1000ml烧瓶	FD-017	EY0306



描述	货号	订单号
40ml 烧瓶，Ø40/ 2.3t x h80mm	FD-001	EY0290

描述	货号	订单号
80ml 烧瓶，Ø40/ 2.3t x h120mm	FD-002	EY0291

描述	货号	订单号
200ml 烧瓶，Ø65/ 2.2t x h100mm	FD-003	EY0292

描述	货号	订单号
300ml 烧瓶，Ø65/ 2.2t x h140mm	FD-004	EY0293

描述	货号	订单号
500ml 烧瓶，Ø90/ 2.5t x h125mm	FD-005	EY0294

描述	货号	订单号
700ml 烧瓶，Ø90/ 2.5t x h165mm	FD-006	EY0295

描述	货号	订单号
1000ml 烧瓶，Ø90/ 2.5t x h225mm	FD-007	EY0296

